

Vnitřní stahovák ložisek

689/5ABI



Vlastnosti produktu


- materiál: Premium chrom-vanadium ocel
- postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno
- povrchová úprava: pozinkováno dle ISO 2081:2018 (E)
- ergonomická dvou komponentní rukojeť

Výhody:

- Sada obsahuje 2 ks rozšiřitelné kleštiny pro vnitřní rozměry ložisek 40-50mm, 50-60mm

Použití:


- Používá se pro extrakci různých typů ložisek. Rozšiřitelná kleština svírá vnitřní kroužek ložiska. a vytáhne to.
- Rozšiřitelná kleština 40-50mm se používá pro tyto typy ložisek: 16008, 6008, 6208, 6308, 6408, 7308, 61808, 61908, 61809, 61909, 16099, 609, 609, 609
- Rozšiřitelná kleština 50-60mm se používá pro tyto typy ložisek: 61810, 61910, 16010, 6010, 6210, 6310, 6410, 61811, 61911, 16011, 6011, 631, 631 61812, 61912, 16012, 6012, 6212, 6312, 6412
- Ložisko je vytahováno nárazovými silami 2kg posuvného kladiva



| | | | | | | | | |
|--------|------------------|----------------|----|-----|-----|-----|-----|------|
| | D_{\downarrow} | D_{\uparrow} | D1 | L | L1 | L2 | M | |
| 629560 | 40 | 60 | 69 | 295 | 415 | 560 | M14 | 5890 |

* Obrázky produktů jsou symbolické. Všechny rozměry jsou v mm a hmotnost v gramech. Všechny uvedené rozměry se mohou lišit v toleranci.

Používání (obrázky)



náhradní části

Rozšiřitelná kleština pro 689/5BI

Související produkty



Stahovák vnitřních ložisek.