

# Σετ πένσας ακροδεκτών με εναλλασσόμενες σιαγόνες

428/4AGPB



## Προφίλ

---



## Χαρακτηριστικά προϊόντος

- από χαλυβδοέλασμα
- κόβει και απογυμνώνει καλώδια, φινίρισμα επιφάνειας: λακαρισμένο
- χειρολαβές βαρέως τύπου δυο συστατικών
- Διαστάσεις του κουτιού: 307x260x55

## Προτερήματα:

- Το σύστημα καστάνιας προσφέρει αξιόπιστη εργασία
- Σύστημα γρήγορης αλλαγής 4 διαφορετικών τύπων σιαγόνων

## Χρήση:

- Για μονωμένους ακροδέκτες AWG10-12/14-16/18-22 (4-6/1.5-2.5/0.5-1.0mm<sup>2</sup>)
- Για μη μονωμένους ακροδέκτες AWG22-6 (0.5-1.6mm<sup>2</sup>)
- Για ακροδέκτες μύτης AWG22-6 (0.2-16mm<sup>2</sup>)
- Για συνδέσμους ομοαξονικού BNC/TNC RG-58, RG-59/62. Hex 0.255 (6.48mm<sup>2</sup>), 0.213 (5.41mm<sup>2</sup>), 0.068 (1.73mm<sup>2</sup>)



621557

1315

\* Οι εικόνες των προϊόντων είναι συμβολικές. Όλες οι διαστάσεις είναι σε mm, το βάρος είναι σε γραμμάρια. Όλες οι αναφερόμενες διαστάσεις μπορεί να διαφέρουν σε ανοχές.

## Χρήση (εικόνες)



## Ανταλλακτικά



Ανταλλακτική σιαγόνα για μονωμένα τερματικά για το 428/4AG



Ανταλλακτική σιαγόνα για συνδέσμους coax και hex για το 428/4AG



Ανταλλακτική σιαγόνα για μη μονωμένα τερματικά για το 428/4AG



Ανταλλακτική σιαγόνα για τερματικά καλωδίου για το 428/4AG

## Συχνές ερωτήσεις

**Γιατί είναι απαραίτητο να χρησιμοποιείτε πρέσα ακροδεκτών για συνδέσεις καλωδίων; Γιατί να μην χρησιμοποιήσετε απλώς πένσα γενικής χρήσης;**

Όταν εργάζεστε με συνδέσεις καλωδίων, πρέπει να χρησιμοποιείτε πρέσα ακροδεκτών, καθώς αυτός είναι ο μόνος τρόπος να πιέσετε τις συνδέσεις σωστά και με ακρίβεια. Αυτό αποτελεί απαίτηση για την ασφάλεια των συνδέσεων και διασφαλίζεται από τις εγκοπές/σχήματα της πρέσας.