

Reversible screwdriver

636A




프로파일



제품 특징

- with two blades PH2-PH3 and 0.8 x 4.0 - 1.2 x 7.0



			axb	axb	L	D	
615049	PH 2	PH 3	0.8 x 4.0	1.2 x 7.0	180	7	127

* Images of products are symbolic. All dimensions are in mm, and weight in grams. All listed dimensions may vary in tolerance.

안전 수칙



● 나사 고정 스크류드라이버를 사용하여 손이 닿지 않는 접근하기 어려운 부분에서 나사를 조입니다.



● 추가 회전력을 얻기 위해 드라이버 handles에 플라이어 사용하지 마십시오. 렌치는 해당 용도로 특별

- 기존의 드라이버를 사용할 수 없는 짧은 구역에서는 스테비 드라이버를 사용하십시오.

- 둥근 팁은 파일로 수정해야 합니다. 모서리가 직선인지 확인하십시오.

- 상점에서 사용하는 드라이버는 선반에 보관하는 것이 가장 좋습니다. 이렇게 하면 올바른 드라이버를 신속하고 적절하게 선택할 수 있습니다.

- 드라이버 핸들을 깨끗하게 유지하십시오. 기름기가 많은 손잡이는 사고를 일으키기 쉽습니다.

- 스크류드라이버는 절대로 지렛대로 사용해서는 안 됩니다. 이러한 방식으로 과도한 스트레스를 받으면 날이 부러져 강철 입자가 작업자의 팔이나 눈을 향해 튕 수 있습니다.

히 설계된 사각 자루 또는 볼스터 스크류드라이버에만 사용해야 합니다.

- 드라이버 날을 과도한 열에 노출시키지 마십시오. 날의 경도가 떨어질 수 있습니다.

- 손잡이가 갈라지거나 부러진 드라이버를 사용하지 마십시오.

- 일반 스크류드라이버를 사용하여 축전지를 확인하거나 전기 회로에 전류가 흐르는지 확인하지 마십시오.