

Stahovák vnitřních ložisek.

689/5BI



Profily



Vlastnosti produktu


- materiál: Premium chrom-vanadium ocel
- postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno
- surface finish: zinc plated according to ISO 2081:2018 (E)
- ergonomická dvou komponentní rukojeť

Výhody:

- Sada obsahuje 6 ks čelistí s rozměry 7-9,10-12,12-15,17-22,22-28,30-36

Používání:


- Používá se pro vytažení různých typů ložisek. Ložisko je sevřeno z vnitřní strany a vytaženo ven.
- ložisko je stahované silou 1kg




	D1	D2↓	D2↑	L↓	L↑	
622587	52	6,5	36	495	555	3300

* Obrázky produktů jsou symbolické. Všechny rozměry jsou v mm a hmotnost v gramech. Všechny uvedené rozměry se mohou lišit v toleranci.


Používání (obrázky)




Před použitím, musíte našroubovat odpovídající rozměr na rukojeť.



Nejprve vložte vytahovač do otvoru ložiska, které budete demontovat. Následně začněte šroubovat trn do vytahovače tak, že rozevře tělo stahováku a přizpůsobí se velikosti ložiska.



Začněte s demontáží ložiska pomocí posuvného kládva.



Po několika tazích rychle a lehce demontujeme ložiska z pouzdra bez jeho poškození.

náhradní části

rukojeť pro 689/5BI

Často kladené otázky

Jaké informace jsou důležité pro stahovák 689/2BI (pro vnitřní vytahování ložisek) při výběru vhodného ramene stahováku?

Důležitý je průměr vnitřního ložiskového kroužku. Podle průměru vybereme vhodné rameno pro stahovák.