

# Συλλογή κατσαβιδιών VDE με δοκιμαστικό κατσαβίδι

603CS6ATVD




## Προφίλ





## Χαρακτηριστικά προϊόντος

Το σετ περιλαμβάνει:


- 3x κατσαβίδια ηλεκτρολόγου με μονωμένη λάμα VDE (article 603VDE) VDE dim. 0.5x3.0x100, 0.8x4.0x100, 1.0x5.5x125
- 2x VDEΤΒΙ κατσαβίδι σταυρού (PH) με μονωμένη λάμα VDE (article 613VDEΤΒΙ) dim. PH 1x80, PH 2x100
- 1x δοκιμαστικό κατσαβίδι 220 - 250 V (article 630VDE) dim. 0.5x3.0x140

Όνομα προϊόντος	SKU	Art	Διαστάσεις	Ποσότητα
Συλλογή κατσαβιδιών VDE με δοκιμαστικό κατσαβίδι	617656	603CS6ATVD	-	6
Κατσαβίδι εγκοπής ηλεκτρολόγου VDE με μονωμένη λάμα		603VDE	0.5 x 3.0x100, 0.8 x 4.0x100, 1.0 x 5.5x125	3


Όνομα προϊόντος	SKU	Art	Διαστάσεις	Ποσότητα
Κατσαβίδι σταυρού (PH) VDE με μονωμένη λάμα		613VDE	PH1x80, PH2x100	2
Δοκιμαστικό κατσαβίδι 220-250 V		630VDE	0.5 x 3.0x140	1

\* Οι εικόνες των προϊόντων είναι συμβολικές. Όλες οι διαστάσεις είναι σε mm, το βάρος είναι σε γραμμάρια. Όλες οι αναφερόμενες διαστάσεις μπορεί να διαφέρουν σε ανοχές.


## Χρήση (εικόνες)




Εργονομικός σχεδιασμός λαβής για την προστασία των χεριών σας.




Μεγάλη επιφάνεια λαβής για μεγαλύτερη ροπή.



Εργονομικός σχεδιασμός λαβής = προστασία των χεριών σας



Μεγαλύτερη επιφάνεια λαβής = Μεγαλύτερη ροπή



## Συμβουλές ασφαλείας



- Τα εργαλεία VDE που έχουν πολλά μέρη, πρέπει να συναρμολογηθούν σωστά πριν από τη χρήση.
- Όταν εργάζεστε με εργαλεία VDE αποφύγετε την επαφή με το νερό.



- Μην χρησιμοποιείτε εργαλεία που δείχνουν σημάδια φθοράς και έχουν ορατό το δεύτερο στρώμα πλαστικού.