

Dana tekefonike të lakuara

512/4G




Profiles




Product features

- Materiali: çeliku të veçantë mjet
- rënie të falsifikuara, ngurtësuar tërësisht dhe nevrík
- prerja buzë induksion thekur
- Kreu Sipërfaqja përfundojë: të imët toka
- përfundojë sipërfaqe: të veshura me fosfat me ISO 9717 standarde
- sipërfaqe flakta dhëmbëzuar
- nofullave te thyera te një kënd prej 45 °
- detyrë e rëndë plastike trajton
- nofullave gjatë prirje mundësojnë Rras thjeshtë dhe të saktë të arra dhe vida
- nofullat e forta mundësojnë kontroll të mirë




|  | L | B | D | A | C |  |
|---|-----|----|-----|---|----|--|
| 608720 | 170 | 17 | 2.5 | 9 | 61 | 152 |
| 608721 | 200 | 17 | 2.5 | 9 | 77 | 204 |

Kapaciteti i prerjes (10N = 1 kg)

|  | L | max 1600 N/mm ² Ø↑ | max 650 N/mm ² Ø↑ |
|--|-----|-------------------------------|------------------------------|
| 608720 | 170 | 1,6 | 2,0 |
| 608721 | 200 | 1,8 | 2,5 |

* Imazhet e produkteve janë simbolike. Të gjitha dimensionet janë në mm, pesha në gram. Të gjitha dimensionet e listuara mund të ndryshojnë në tolerancë.

Usage (pictures)



Frequently asked questions

The head profile on the screw has deformed to such an extent that it cannot be unscrewed with a screwdriver. Which Unior tool can be used in this case?

407/4DP screw pliers are the best choice for unscrewing screws with a damaged head profile.